

技術データシート

セーフティセンサ 受光器 セット

製品番号: 426588

MLC510R30-900-UDC-1600-S2

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 適したトランスミッタ
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	68001309	MLC510R30-900	セーフティ・ライトカーテンレシーバ	機能パッケージ: ベーシック 保護領域高さ: 900 mm 応答時間: 9 ms コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5 -極
	1	549853	UDC-1600-S2	デバイスタワー	機能: ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保護, 調整可、3方向 外寸: 160 mm x 1,660 mm x 149 mm 脚なしのタワー高: 1,600 mm

仕様書

基本仕様	
シリーズ	MLC-UDC
デバイス種類	レシーバ
アプリケーション	手の保護
機能	
機能パッケージ	ベーシック
パラメータ	
タイプ	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	7.73E-09 毎時
可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー	4, EN ISO 13849
保護フィールド仕様	
分解能	30 mm
保護領域高さ	900 mm
機械の仕様	
正味重量	6,970 g

認証	
保護等級	IP 65
分類	
関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549

適したトランスミッタ

	製品番号	名称	製品	説明
	426587	MLC500T30-900-UDC-1600-S2	セーフティセンサ 投光器 セット	アプリケーション: 手の保護 検出範囲: 0 ... 10 m

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。