

## 技術データシート ケーブルソケット 製品番号: 50104583 D M8A-4P-SK

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

電氣的仕様

|            |              |
|------------|--------------|
| パフォーマンスデータ |              |
| 消費電圧       | 最大32 V AC/DC |
| 定格消費電力     | 4,000 mA     |

コネクタ

|         |        |
|---------|--------|
| コネクタ数   | 1 個数   |
| コネクタ 1  |        |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ  |
| ネジ寸     | M8     |
| タイプ     | メス     |
| 極数      | 4 -極   |
| コーディング  | A コード  |
| モデル     | 軸方向    |
| コネクタ 2  |        |
| コネクタの種類 | ナイフエッジ |

伝導特性

機械的仕様

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 外形             | シリンダー状            |
| 寸法 ( 直径 x 長さ ) | 11.8 mm x 42.5 mm |
| 正味重量           | 13 g              |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 85 °C |
|----------|---------------|

認証

|      |       |
|------|-------|
| 保護等級 | IP 67 |
|------|-------|

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27440102 |
| ECLASS 9.0   | 27069190 |
| ECLASS 10.0  | 27440102 |
| ECLASS 11.0  | 27440102 |
| ECLASS 12.0  | 27440116 |
| ECLASS 13.0  | 27440116 |
| ECLASS 14.0  | 27440116 |
| ECLASS 15.0  | 27440116 |
| ETIM 5.0     | EC002635 |
| ETIM 6.0     | EC002635 |
| ETIM 7.0     | EC002635 |
| ETIM 8.0     | EC002635 |
| ETIM 9.0     | EC002635 |
| ETIM 10.0    | EC002635 |

電氣的接続

コネクタ 1

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M8    |
| タイプ     | メス    |
| 極数      | 4 -極  |
| コーディング  | A コード |
| モデル     | 軸方向   |

コネクタ 2

|         |        |
|---------|--------|
| コネクタの種類 | ナイフエッジ |
|---------|--------|