

技術データシート

セーフティセンサ 受光器 セット

製品番号: 426444

MLC510R40-1500A-UDC-1900-S2

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書

写真と異なる場合があります



セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	68007415	MLC510R40-1500/A	セーフティ・ライトカーテンレシーバ	保護領域高さ: 1,500 mm 応答時間: 14 ms インターフェース: 作業時のAS-Interfaceセーフティ コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5 -極
	1	549854	UDC-1900-S2	デバイスタワー	機能: ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保護, 調整可、3方向 外寸: 160 mm x 1,960 mm x 149 mm 脚なしのタワー高: 1,900 mm

仕様書

基本仕様

シリーズ	MLC-UDC
デバイス種類	レシーバ
アプリケーション	出入り口の保全 危険領域の安全確保 手の保護

パラメータ

タイプ	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFD _D	6.6E-09 毎時
可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー	4, EN ISO 13849

保護フィールド仕様

分解能	40 mm
保護領域高さ	1,500 mm

電氣的仕様

--	--

パフォーマンスデータ

インターフェース

種類	作業時のAS-Interfaceセーフティ
----	-----------------------

機械の仕様

正味重量	7,225 g
------	---------

認証

--	--

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549