

技術データシート

L字金具

製品番号: 50113548

BT D18M.5

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

製品グループに適している	切替センサ、円筒形
適している	M18-外形センサ

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	35 mm x 33 mm x 20 mm
内径	18 mm
取り付け部の規格名称 ステンレス	V2A
正味重量	14 g
取り付け部のモデル	L字型ブラケット
取り付けの種類、設備側	通路設置
取り付けの種類、デバイス側	ネジ止め可
取り付け部の種類	固定
取り付け部の素材	ステンレス

分類

関税分類番号	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

