

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50120011

BTU 934M-D10-90

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

製品グループに適している	切替センサ、角型
適している	回帰反射式ライトバリア PRK
上にあらがじめ組立済	リフレクタ TKA30x46

機械の仕様

反射面の高さ	30 mm
反射面の幅	46 mm
丸ボールの直径	10 mm
リフレクタの素材	プラスチック
取り付け部の規格名称 金属	アルミ
	スチール、亜鉛メッキ
正味重量	74 g
取り付け部のモデル	アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側	10mm丸ボール用
	薄板アタッチメントによる取り付け
取り付けの種類、デバイス側	事前取付済みリフレクタ
取り付け部の種類	360°回転可
	クランプ可
	旋回可
取り付け部の素材	金属

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 70 °C
----------	---------------

分類

関税分類番号	83024900
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

