

技術データシート

信号タワー部

製品番号: 50130440

E7-MP1-100

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	E7
------	----

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	テンションスプリング技術

機械の仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	70 mm x 136 mm
筐体の素材	プラスチック
	金属
正味重量	224 g
筐体色	黒色
取り付け部のモデル	ベース取付け
取り付けの種類、設備側	ネジ止め可/ 垂直
ドームモジュール	最大5個
モジュールの取り付け	片側
エンドキャップの種類	1 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 60 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 66
------	-------

分類

関税分類番号	85318070
ECLASS 5.1.4	27371234
ECLASS 8.0	27371234
ECLASS 9.0	27371234
ECLASS 10.0	27371234
ECLASS 11.0	27371234
ECLASS 12.0	27371234
ECLASS 13.0	27371234
ECLASS 14.0	27371234
ECLASS 15.0	27371234
ETIM 5.0	EC001259
ETIM 6.0	EC001259
ETIM 7.0	EC001259
ETIM 8.0	EC001259
ETIM 9.0	EC001259
ETIM 10.0	EC001259

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	テンションスプリング技術

注意



目的になかったご利用にご注意ください！



- ⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。



ULアプリケーションの場合：



- ⚠ ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。

アクセサリ

ミューティング・取り付けシステム

	製品番号	名称	製品	説明
	50142896	A7-MW2	信号タワー部	外形: L形 モデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置

注意



☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。