

技術データシート

カメラ

製品番号: 50132136

LCAM 408i C7F-XX



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- アクセサリ



Ethernet

仕様書

基本仕様

シリーズ	LCAM
適している	洗浄剤の使用時の用途
チップ	CMOS

機能

ソフトウェア機能	画像伝送
----------	------

光学的仕様

作業エリア	1,000 ... 5,000 mm
カメラの水平方向分解能	2,592 px
カメラの垂直方向分解能	1,944 px
焦点距離	4 mm
チップサイズ	1/2.5 in
フレームレート (フレーム/秒)、最大	53 個毎秒
カメラタイプ	色

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	18 ... 30 V, DC
電力消費、最大	3.6 W

インターフェース

種類	イーサネット
イーサネット	
アドレス割り当て	DHCP
	手動アドレス割り当て
伝送速度	1 Gbit/s
	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
機能	サービス
	プロセス
スイッチ機能	なし
伝送プロトコール	TCP/IP、RTP/RTSP

コネクタ

コネクタ 1	
機能	サービスインターフェース
	データインターフェース
	設定インターフェース
コネクタの種類	丸形プラグ
デバイス上の名称	サービス
ネジ寸	M12
極数	8 -極
コーディング	Xコード

コネクタ 2

機能	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
デバイス上の名称	PWR
ネジ寸	M12
極数	4 -極
コーディング	Aコード

機械的仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	75 mm x 55 mm x 113 mm
筐体の素材	金属
レンズカバーの素材	ガラス
正味重量	411 g
取り付けの種類	オプションの取り付け部を介して
	ダブテール溝
	取り付けネジ

周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 70 °C
周囲温度、保管時	-30 ... +70 °C

認証


保護等級	IP 65
	IP 67

分類

関税分類番号	85258900
ECLASS 5.1.4	27310101
ECLASS 8.0	27310101
ECLASS 9.0	27310201
ECLASS 10.0	27310101
ECLASS 11.0	27310101
ECLASS 12.0	27310101
ECLASS 13.0	27310101
ECLASS 14.0	27310101
ECLASS 15.0	27310101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電氣的接続

コネクタ 1		サービス	
機能		サービスインターフェース	
		データインターフェース	
		設定インターフェース	
		丸形プラグ	
コネクタの種類		丸形プラグ	
ネジ寸		M12	
タイプ		メス	
素材		金属	
極数		8 -極	
コーディング		X コード	

ピン		ピン配列	
1		D1+	
2		D1-	
3		D2+	
4		D2-	
5		D4+	
6		D4-	
7		D3-	
8		D3+	

コネクタ 2		PWR	
機能		電力供給	
		丸形プラグ	
		M12	
		オス	
コネクタの種類		丸形プラグ	
ネジ寸		M12	
タイプ		オス	
素材		金属	
極数		4 -極	
コーディング		A コード	

ピン		ピン配列	
1		V+	
2		n.c.	
3		GND	
4		n.c.	

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50130657	KD U-M12-4A-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 4 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

アクセサリ

コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50130743	KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-050	相互接続ケーブル	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 4 -極 コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A-符号化, 4 -極 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR
	50137380	KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: イーサネット コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, X-符号化, 8 -極 コネクタ 2: RJ45コネクタ シールド: はい ケーブル長: 2,000 mm シースの素材: PUR

コネクタ関連・コネクタ

	製品番号	名称	製品	説明
	50137169	S GB-RJ45-8A-K-SK	プラグ	インターフェイスに適合: イーサネット コネクタ: RJ45コネクタ

取り付け技術-取り付けブラケット

	製品番号	名称	製品	説明
	50121433	BT 300 W	取付デバイス	取り付け部のモデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 調整可 素材: 金属

取り付け技術-ポール固定

	製品番号	名称	製品	説明
	50027375	BT 56	取付デバイス	機能: 静的アプリケーション 取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: 16mm丸ポール用, 18mm丸ポール用, 20mm丸ポール用 取り付け、デバイス側: クランプ可 素材: 金属 クランプ締め付けトルク: 8 N・m

アクセサリ

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。