

## 技術データシート

### リフレクタ

製品番号: 50130289

TK 50 x100-Set

#### 目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

## セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	2	50009419	BT 910M	L字金具	取り付け部のモデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 固定 素材: 金属
	1	50003191	TK 50x100	リフレクタ	外形: 方形 プリズム反射板サイズ: 4 mm 反射面: 46 mm x 96 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PMMA8N 取り付け: 裏面に貼付できます

## 仕様書

## 機械の仕様

外形	方形
プリズムサイズ	4 mm
取り付け寸法 幅	49.5 mm
取り付け寸法 高さ	99 mm
取り付け寸法 厚み	9 mm
反射面の高さ	96 mm
反射面の幅	46 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA8N
検出面の素材	トリプル
正味重量	32 g
取り付けの種類	裏面に貼付できます

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 65 °C
----------	---------------

## 認証

保護等級	IP 67
------	-------

## 分類

関税分類番号	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

# 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

