

技術データシート

ディストリビュータ

製品番号: 50130598

MD 7XXP-11-88IO3-K050

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図
- 操作と表示
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

電氣的仕様

入力	
スイッチエレメント	PNP
パフォーマンステータ	
総電流	10 A
ロジック入力データ	
入力電圧 U _N	24 V DC

コネクタ

マスターコネクタ	
コネクタの種類	ケーブル
機能	コントローラへの接続
ケーブル長	5,000 mm
伝導特性	
心線数	3 個数
心線断面	2 x 0.75 mm ²
	8 x 0.34 mm ²
AWG	22
シースの色	グレー
シールド	いいえ
シリコン非含有	いいえ
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	8.6 mm
ケーブル長	5,000 mm
シースの素材	PUR
心線の絶縁	PVC
ドラッグチェーン適応	はい
スタートアップ速度	水平で5 m、最大 2 m/s 走行距離と最大 10 m / s ² の加速
シースの強度	VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・微生物性、耐オイル・ガソリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性
分配機コネクタ	
コネクタ数	8 個数
ネジ寸	M8
極数	3 -極
コーディング	A コード
タイプ	メス
素材	プラスチック
シール O のリング素材	TPU
接点の素材	金メッキ
コンタクト毎の動作電流	2 A

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	30 mm x 35 mm x 132 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	688 g
ネジ締め付けトルク	0 N·m
曲げサイクル	2,000,000 個数
曲げ半径 非固定、最小	最低ケーブル直径の12倍

操作と表示

表示の種類	LED
-------	-----

周囲データ

周囲温度、動作時	-5 ... 70 °C
----------	--------------

認証

保護等級	IP 65
	IP 67
認可	c UL US

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ECLASS 15.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585

電氣的接続

コネクタ 1


コネクタの種類	ケーブル
心線数	3 -芯

電氣的接続


心線色

心線ア割り当て

茶色	+
青	-
白	S1



回線図



操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯	動作電圧オン
2	黄、連続点灯	信号1
3	白、連続光	信号2

アクセサリ

コネクタ関連・アダプター

製品番号	名称	製品	説明
50134904	KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000	アダプタ	コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 4 -極 コネクタ 2: 丸形プラグ, M8, 軸方向, オス, 3 -極

一般

製品番号	名称	製品	説明
50134479	CAP M8K-Set	コネクタキャップ	種類: ゆるんだソケット場所に対する密閉カバー ネジ寸: M8 素材: プラスチック

アクセサリ

注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。