

技術データシート

信号タワー部

製品番号: 50130458

E4-MP1-100

## 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

|      |    |
|------|----|
| シリーズ | E4 |
|------|----|

## コネクタ

|         |          |
|---------|----------|
| コネクタ 1  |          |
| コネクタの種類 | クランプ     |
| クランプの種類 | プッシュイン技術 |

## 機械の仕様

|              |                |
|--------------|----------------|
| 外形           | シリンダー状         |
| 寸法 (直径 x 長さ) | 40 mm x 134 mm |
| 筐体の素材        | プラスチック         |
|              | 金属             |
| 正味重量         | 173 g          |
| 筐体色          | 黒色             |
| 取り付け部のモデル    | ベース取付け         |
| 取り付けの種類、設備側  | ネジ止め可/ 垂直      |
| ドームモジュール     | 最大5個           |
| モジュールの取り付け   | 片側             |
| エンドキャップの種類   | 1 個数           |

## 周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
|----------|---------------|

## 認証

|      |       |
|------|-------|
| 保護等級 | IP 66 |
|------|-------|

## 分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0   | 27371234 |
| ECLASS 9.0   | 27371234 |
| ECLASS 10.0  | 27371234 |
| ECLASS 11.0  | 27371234 |
| ECLASS 12.0  | 27371234 |
| ECLASS 13.0  | 27371234 |
| ECLASS 14.0  | 27371234 |
| ECLASS 15.0  | 27371234 |
| ETIM 5.0     | EC001259 |
| ETIM 6.0     | EC001259 |
| ETIM 7.0     | EC001259 |
| ETIM 8.0     | EC001259 |
| ETIM 9.0     | EC001259 |
| ETIM 10.0    | EC001259 |

## 電気的接続

## コネクタ 1

|         |          |
|---------|----------|
| コネクタの種類 | クランプ     |
| クランプの種類 | プッシュイン技術 |

## 注意

 目的に合ったご利用にご注意ください！



- ⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

 ULアプリケーションの場合：



- ⚠ ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。

## アクセサリ

### ミューティング・取り付けシステム

|  | 製品番号     | 名称     | 製品     | 説明  |
|--|----------|--------|--------|---|
|  | 50142896 | A7-MW2 | 信号タワー部 | 外形: L形<br>モデル: L字型ブラケット<br>取り付け、設備側: 通路設置 |

## 一般

|   | 製品番号     | 名称         | 製品     | 説明  |
|---|----------|------------|--------|---|
|    | 50130454 | E4-V1-BZ1  | 信号タワー部 | 信号発生: 音響的<br>消費電流、最大: 39 mA<br>外形: シリンダー状<br>直径: 40 mm<br>取り付け: バヨネットシステム<br>コントローラ: ティップスイッチ<br>周囲温度: -30 ... 60 °C<br>保護等級: IP 66<br>トーン種: 連続またはパルス音<br>音圧: 80 dB<br>トーン数: 1 個数         |
|   | 50130449 | E4-V1-DB-R | 信号タワー部 | 信号発生: 光学的<br>供給電圧: 24 V, AC/DC<br>消費電流、最大: 32 mA<br>外形: シリンダー状<br>直径: 40 mm<br>取り付け: バヨネットシステム<br>ランプ: LED/24V<br>信号画像: 点滅光<br>ドーム色: 赤<br>放射角: 360°<br>周囲温度: -30 ... 60 °C<br>保護等級: IP 66 |
|  | 50130443 | E4-V1-DS-R | 信号タワー部 | 信号発生: 光学的<br>供給電圧: 24 V, AC/DC<br>消費電流、最大: 27 mA<br>外形: シリンダー状<br>直径: 40 mm<br>取り付け: バヨネットシステム<br>ランプ: LED/24V<br>信号画像: 連続光<br>ドーム色: 赤<br>放射角: 360°<br>周囲温度: -30 ... 60 °C<br>保護等級: IP 66 |

#### 注意



☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。