

## 技術データシート

## アダプタ

製品番号: 50142228

KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-000-24X

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります



仕様書

電氣的仕様

|            |               |
|------------|---------------|
| パフォーマンスデータ |               |
| 消費電圧       | 最大125 V AC/DC |
| 定格消費電力     | 4,000 mA      |

コネクタ

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| コネクタ数       | 2 個数                                   |
| コネクタ 1      |                                        |
| コネクタの種類     | 丸形プラグ                                  |
| ネジ寸         | M12                                    |
| タイプ         | メス                                     |
| 極数          | 5 -極                                   |
| コーディング      | A コード                                  |
| モデル         | 軸方向                                    |
| ロック         | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |
| コネクタ 2      |                                        |
| コネクタの種類     | 丸形プラグ                                  |
| ネジ寸         | M12                                    |
| タイプ         | オス                                     |
| 極数          | 5 -極                                   |
| コーディング      | A コード                                  |
| ロック         | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |
| 伝導特性        |                                        |
| クロスオーバーケーブル | コネクタ1、Pin2<->コネクタ2、Pin4                |

機械の仕様

|        |       |
|--------|-------|
| レンチサイズ | 13 mm |
| 正味重量   | 14 g  |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 85 °C |
|----------|---------------|

認証

|      |       |
|------|-------|
| 保護等級 | IP 67 |
|------|-------|

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27440104 |
| ECLASS 9.0   | 27069190 |
| ECLASS 10.0  | 27440106 |
| ECLASS 11.0  | 27440106 |
| ECLASS 12.0  | 27440106 |
| ECLASS 13.0  | 27440106 |
| ECLASS 14.0  | 27440106 |
| ECLASS 15.0  | 27440106 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC002498 |
| ETIM 7.0     | EC002925 |
| ETIM 8.0     | EC002925 |
| ETIM 9.0     | EC002925 |
| ETIM 10.0    | EC002925 |

電氣的接続

コネクタ 1

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 機能      | アダプタ                                   |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ                                  |
| ネジ寸     | M12                                    |
| タイプ     | メス                                     |
| 素材      | 金属                                     |
| 極数      | 5 -極                                   |
| コーディング  | A コード                                  |
| モデル     | 軸方向                                    |
| ロック     | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |

コネクタ 2

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ                                  |
| ネジ寸     | M12                                    |
| タイプ     | オス                                     |
| 素材      | 金属                                     |
| 極数      | 5 -極                                   |
| コーディング  | A コード                                  |
| ロック     | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |

## 回線図

