

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50140183

MTKZ 7-30 SET

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

含む	100個
適している	IPS 200i
	IPS 400i
	LSIS 472i

機械の仕様

外形	丸形
取り付け寸法 厚み	17.6 mm
取り付け寸法 直径	31 mm
反射面の直径	15 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	いいえ
リフレクタ素材の化学名	PA
正味重量	99 g
取り付けの種類	クリップ
リフレクタの種類	リフレクタ
穴あけ径に適合	6 ... 7 mm
素材強度に適合	0.8 ... 5 mm

周囲データ

周囲温度、動作時	-35 ... 45 °C
加工温度	5 ... 45 °C

分類

関税分類番号	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

