

技術データシート
ケーブルソケット
製品番号: 50149064
S ET-M12-4W-M

目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

インターフェースに適合	イーサネット
-------------	--------

電気的仕様

パフォーマンスデータ

過電圧カテゴリ	II
定格消費電力	4,000 mA
測定電圧 (DIN EN 60664-1)	250 V
測定インパルス電圧 (DIN EN 60664-1)	2,500 V

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
ハンドル本体の素材	金属
極数	4 -極
コーディング	D コード
モデル	L字型
ロック	ねじ止め

コネクタ 2

コネクタの種類	ネジ止めコネクタ
---------	----------

伝導特性

コネクタ断面	最大0.75 mm ²
AWG	18
シールド	はい

機械の仕様

筐体の素材	金属
筐体 金属	化学ニッケルメッキ亜鉛ダイカスト
正味重量	56 g
最大ケーブル通路	6 ... 8 mm

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 105 °C
----------	----------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
ハンドル本体の素材	金属
極数	4 -極
コーディング	D コード
モデル	L字型
ロック	ねじ止め

コネクタ 2

コネクタの種類	ネジ止めコネクタ
---------	----------

回線図

