

## Technisches Datenblatt Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50104575

K-D M12W-5P-2m-FAB

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder





Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Applikation | Hygiene- und Nassbereich |
|-------------|--------------------------|

Elektrische Daten

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Leistungsdaten   |                  |
| Betriebsspannung | max. 125 V AC/DC |

Anschluss

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss 1                    |                                                                                        |
| Art des Anschlusses            | Rundstecker                                                                            |
| Gewindegröße                   | M12                                                                                    |
| Typ                            | female                                                                                 |
| Werkstoff Griffkörper          | PUR                                                                                    |
| Polzahl                        | 5 -polig                                                                               |
| Kodierung                      | A-kodiert                                                                              |
| Ausführung                     | gewinkelt                                                                              |
| Rundstecker, LED               | Nein                                                                                   |
| Verriegelung                   | Verschraubung, Edelstahl V4A, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd            |
| Anschluss 2                    |                                                                                        |
| Art des Anschlusses            | offenes Ende                                                                           |
| Leitungseigenschaften          |                                                                                        |
| Anzahl Adern                   | 5 St.                                                                                  |
| Aderquerschnitt                | 0,34 mm²                                                                               |
| AWG                            | 22                                                                                     |
| Farbe Mantel                   | schwarz                                                                                |
| Geschirmt                      | Nein                                                                                   |
| Silikonfrei                    | Ja                                                                                     |
| Leitungsausführung             | Anschlussleitung (einseitig offen)                                                     |
| Leitungsdurchmesser (außen)    | 5,9 mm                                                                                 |
| Leitungslänge                  | 2.000 mm                                                                               |
| Werkstoff Mantel               | PVC                                                                                    |
| Aderisolation                  | PVC                                                                                    |
| Schleppkettentauglichkeit      | Nein                                                                                   |
| Eigenschaften des Außenmantels | FCKW-, cadmium-, silikon-, und bleifrei, maschinell gut verarbeitbar                   |
| Beständigkeit des Außenmantels | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 |

Mechanische Daten

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nettogewicht                          | 104 g                         |
| Biegezyklen                           | 2.000.000 St.                 |
| Biegeradius flexible Verlegung, min.  | min. 10 x Leitungsdurchmesser |
| Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. | min. 5 x Leitungsdurchmesser  |

Bedienung und Anzeige

Umgebungsdaten

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung  | -5 ... 70 °C  |
| Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung | -30 ... 70 °C |

Zertifizierungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Schutzart   | IP 65  |
|             | IP 67  |
|             | IP 69K |
| Zulassungen | UL     |

Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279201 |
| ECLASS 8.0      | 27279218 |
| ECLASS 9.0      | 27060311 |
| ECLASS 10.0     | 27060311 |
| ECLASS 11.0     | 27060311 |
| ECLASS 12.0     | 27060311 |
| ECLASS 13.0     | 27060311 |
| ECLASS 14.0     | 27060311 |
| ECLASS 15.0     | 27060311 |
| ECLASS 16.0     | 27060311 |
| ETIM 5.0        | EC001855 |
| ETIM 6.0        | EC001855 |
| ETIM 7.0        | EC001855 |
| ETIM 8.0        | EC001855 |
| ETIM 9.0        | EC001855 |
| ETIM 10.0       | EC001855 |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Art des Anschlusses   | Rundstecker                                                                 |
| Gewindegröße          | M12                                                                         |
| Typ                   | female                                                                      |
| Werkstoff Griffkörper | PUR                                                                         |
| Polzahl               | 5 -polig                                                                    |
| Kodierung             | A-kodiert                                                                   |
| Ausführung            | gewinkelt                                                                   |
| Rundstecker, LED      | Nein                                                                        |
| Verriegelung          | Verschraubung, Edelstahl V4A, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd |

Elektrischer Anschluss



| Pin | Adernfarbe |
|-----|------------|
| 1   | braun      |
| 2   | weiß       |
| 3   | blau       |
| 4   | schwarz    |
| 5   | grau       |



Anschluss 2

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
|---------------------|--------------|

Schaltbilder

Verdrahtungsschema

