

Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50120011

BTU 934M-D10-90

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für Produktgruppe	Schaltende Sensoren, kubisch
Geeignet für	Reflexions-Lichtschränken PRK
Vormontiert auf	Reflektor TKA 30x46

Mechanische Daten

Reflexionsfläche Höhe	30 mm
Reflexionsfläche Breite	46 mm
Durchmesser Rundstangen	10 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Normbezeichnung Befestigungsteil	Aluminium
Metall	Stahl, verzinkt
Nettogewicht	74 g
Ausführung des Befestigungsteils	Montagesystem
Art der Befestigung, anlagenseitig	Blechklemmbefestigung für Rundstange 10 mm
Art der Befestigung, geräteseitig	Vormontierter Reflektor
Art des Befestigungsteils	drehbar 360° klemmbar schwenkbar
Werkstoff Befestigungsteil	Metall

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 70 °C
-----------------------------	---------------

Klassifikation

Zolltarifnummer	83024900
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

