

## Technisches Datenblatt

### Montagesystem

Art.-Nr.: 50120425

BTU 300M.5-D12

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

# Technische Daten

## Basisdaten

<b>beinhaltet</b>	2 St. Montagemuttern M4 2 St. Schrauben M4 x 20 2 St. Schrauben M4 x 25 2 St. Unterlegscheiben
<b>Geeignet für Produktgruppe</b>	Optische Abstandssensoren Schaltende Sensoren, kubisch
<b>Geeignet für</b>	ODSL 9 Sensoren der Serie 10 Sensoren der Serie 46B Sensoren der Serie 46C Sensoren der Serie 8

## Mechanische Daten

<b>Normbezeichnung Befestigungsteil</b>	V2A
<b>Edelstahl</b>	
<b>Nettogewicht</b>	103 g
<b>Ausführung des Befestigungsteils</b>	Montagesystem
<b>Art der Befestigung, anlagenseitig</b>	Blechklemmbefestigung für Rundstange 12 mm
<b>Art der Befestigung, geräteseitig</b>	für M4-Schrauben geeignet schraubar
<b>Art des Befestigungsteils</b>	drehbar 360° justierbar klemmbar
<b>Werkstoff Befestigungsteil</b>	Edelstahl

## Klassifikation

<b>Zolltarifnummer</b>	76169990
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

