

Technisches Datenblatt Netzteil

Art.-Nr.: 50123862

NT Base IT1911-EU

Inhalt

- Technische Daten



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Art	Netzteil
Geeignet für	Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i

Elektrische Daten

Art	Steckernetzteil
Ausgang	5 V DC, 1 A
Eingang	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Nettogewicht	99 g

Klassifikation

Zolltarifnummer	85442000
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540