

技術データシート

反射フィルム

製品番号: 50155783

REF 9-A-50x400

目次

- 仕様書



仕様書

機械の仕様

外形	方形
方向に応じて	はい
プリズムサイズ	0.3 mm
取り付け寸法 幅	50 mm
取り付け寸法 高さ	400 mm
反射面の高さ	400 mm
反射面の幅	50 mm
リフレクタの素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA
検出面の素材	菱形
正味重量	10 g
取り付けの種類	自己粘着

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 65 °C
----------	---------------

分類

関税分類番号	90019000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551