

## 技術データシート


## 相互接続ケーブル

製品番号: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

### 目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 基本仕様

適している	HS 66x8
インターフェースに適合	RS 232

## コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41
コネクタ 2	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向
コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグابل
タイプ	メス
極数	2 -極
モデル	軸方向
伝導特性	
心線数	6 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブル直径 ( 外 )	6 mm
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	TPU
ドラッグチェーン適応	いいえ

## 機械の仕様

正味重量	126 g
------	-------

## 分類


関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
---------	------

ピン	ピン配列
1	ケーブルID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC




## コネクタ 2

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

## 電氣的接続

ピン	ピン配列
1	シールド
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	n.c.



### コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグブル
タイプ	メス
極数	2-極
モデル	軸方向