

技術データシート

反射フィルム

製品番号: 50156291

REF 6-A-50x80

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

機械の仕様

外形	方形
方向に応じて	はい
プリズムサイズ	0.3 mm
取り付け寸法 幅	50 mm
取り付け寸法 高さ	80 mm
反射面の高さ	80 mm
反射面の幅	50 mm
リフレクタの素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA
検出面の素材	マイクロトリプル
正味重量	2 g
取り付けの種類	自己粘着

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 70 °C
----------	---------------

分類

関税分類番号	39191080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551