技术数据表

电感式开关

配件编号: 50137068

ISS 108MM/4NO-4N0-M12



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 产品型号描述
- 说明
- 配件

IP 67

技术参数

基础数据

系列	108
典型检测范围限值 S_n	4 mm
检测距离S_a	0 ... 3.24 mm

电气数据

保护电路	反极性保护
	短路保护
	过载保护

性能数据

供电电压 U_B	10 ... 30 V, DC
剩余波纹度	0 ... 10 %, 来自 U_B
开路电流	0 ... 10 mA
温度漂移，最大（S_r 的百分比）	10 %
重复精度，最大（S_r 的百分比）	1 %
开关滞后	15 %

输出

数字开关量输出数	1 个

开关量输出

电压类型	DC
最大开关电流	100 mA
最大剩余电流	0.01 mA
电压降	≤ 2 V

开关量输出1

开关元件	晶体管, PNP
开关原理	NO (常开触点)

时序

开关频率	1,000 Hz
延时	25 ms

连接

接口数量	1 个

连接1

功能	供电电源
	信号输出
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

机械参数

结构	圆柱形
尺寸 (Ø x L)	12 mm x 53 mm
螺纹规格	M8 x 1 mm
安装类型	非齐平
外壳材料	金属
金属外壳	镀镍黄铜
感光面材料	塑料, 聚甲醛 (POM)
净重	17 g
外壳颜色	红色，RAL 3000
	银
紧固类型	安装螺纹
标准量板	12 x 12 mm²，Fe360

操作和显示

显示类型	LED
LED数	1 个

环境数据

环境温度，工作	-25 ... 70 °C
环境温度，储藏	-25 ... 70 °C

认证

防护等级	IP 67
应用标准	IEC 60947-5-2

修正系数

钢 Fe360	1


分类

税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ECLASS 13.0	27274001
ECLASS 14.0	27274001
ECLASS 15.0	27274001
ECLASS 16.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
ETIM 9.0	EC002714
ETIM 10.0	EC002714

Leuze

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



A 有效区域
B 黄色LED



电气连接


连接1

功能	供电电源
	信号输出
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

Leuze


电气连接

引脚	引脚分配
1	V+
2	n.c.
3	GND
4	OUT 1



图示

非齐平安装



S_n [mm] 4
D1 [mm] 8
D2 [mm] 16
D3 [mm] 8

操作和显示

LED	显示	说明
1	黄色，长亮	开关量输出/开关状态

产品型号描述

产品名称： ISX YYY XX/ZZZ-AAA-BBBB

ISX	功能原理 / 设计 IS：电感式开关，标准化设计 ISS：电感式开关，短设计
YYY	系列 104：Ø 4.0 mm 系列 108：带 M8 x 1 外螺纹的产品系列 112：带 M12 x 1 外螺纹的产品系列 118：带 M18 x 1 外螺纹的产品系列 122：立方形构造形式的 18 x 18 mm 系列 130：带 M30 x 1.5 外螺纹的产品系列 144：立方形构造形式的 40 x 40 mm 系列 180：立方形构造形式的 80 x 80 mm 系列
XX	外壳 MM：金属外壳（有效区域：塑料）/ 公制螺纹 PP：塑料外壳 MP：金属外壳（有效区域：塑料）/ 公制螺纹
ZZZ	开关量输出 4NO：PNP 晶体管，常开触点 (NO) 4NC：PNP 晶体管，常闭触点 (NC) 44：PNP 晶体管，常开触点 (NO) / 常闭触点 (NC) 2NO：NPN 晶体管，常开触点 (NO) 2NC：NPN 晶体管，常闭触点 (NC) 22：NPN 晶体管，常开触点 (NO) / 常闭触点 (NC) 1NO：继电器，常开触点 (NO) /AC/DC 1NC：继电器，常闭触点 (NC) / AC/DC

产品型号描述

AAA	测量范围 / 安装形式 1E2：极限测量范围类型 1.2 mm / 齐平安装 2E0：极限测量范围类型 2.0 mm / 齐平安装 4E0：极限测量范围类型 4.0 mm / 齐平安装 4N0：极限测量范围类型 4.0 mm / 非齐平安装 5E0：极限测量范围类型 5.0 mm / 齐平安装 6E0：极限测量范围类型 6.0 mm / 齐平安装 8E0：极限测量范围类型 8.0 mm / 齐平安装 8N0：极限测量范围类型 8.0 mm / 非齐平安装 10E：极限测量范围类型 10.0 mm / 齐平安装 15N：极限测量范围类型 15.0 mm / 非齐平安装 16E：极限测量范围类型 16.0 mm / 齐平安装 16N：极限测量范围类型 16.0 mm / 非齐平安装 20E：极限测量范围类型 20.0 mm / 齐平安装 25N：极限测量范围类型 25.0 mm / 非齐平安装 30N：极限测量范围类型 30.0 mm / 非齐平安装 40N：极限测量范围类型 40.0 mm / 非齐平安装 50N：极限测量范围类型 50.0 mm / 非齐平安装 2E5：极限测量范围类型 2.5 mm / 齐平安装
DDD	电气连接 取消：电缆，标准长度 2000 mm，3 芯 M8.3：M8 圆连接器，3 针（插头） M12：M12 圆连接器，4 针（插头） TB.4：端子，4 个引脚 050：电缆，标准长度 5000mm，3 芯

注意

- 所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com。

说明

遵守设备的使用规定！

- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50130654	KD U-M12-4A-P1-020	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 2,000 mm 护套材料: PUR

Leuze

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	50130657	KD U-M12-4A-P1-050	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
	50130648	KD U-M12-4A-V1-020	连接电缆	应用: 耐化学品 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 2,000 mm 护套材料: PVC
	50130688	KD U-M12-4W-V1-020	连接电缆	应用: 耐化学品 连接1: 接头, M12, L 型, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 2,000 mm 护套材料: PVC

紧固系统 - 其他

	配件编号	名称	配件	说明
	50111497	MC 008K	夹具	内径: 8 mm 安装设备设计: 安装夹 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 可夹紧 安装设备类型: 刚性 材料: 塑料

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。