技術データシート

基地局

製品番号: 50155851

Base-H IT 1962g-WC



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 操作と表示
- 注意

IP 51

Bluetooth

仕様書

基本仕様

種類	基地局
適している	モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1962g-WC

電気的仕様

パフォーマンスデータ

供給電圧 U_B	4.5 ... 5.5 V, DC
バッテリー技術	充電コンタクト

インターフェース

種類	PS/2
	RS 232
	USB

コネクタ

コネクタ数	3 個数
Bluetooth到達範囲	クラス 1
Bluetooth-バージョン	4.2

コネクタ 1

機能	データインターフェース
	設定インターフェース
	電力供給
コネクタの種類	RJ41

コネクタ 2

機能	電力供給
コネクタの種類	ミニジャック

コネクタ 3

コネクタの種類	Bluetooth

機械の仕様

寸法（幅 x 高さ x 長さ）	74 mm x 78 mm x 211 mm
筐体 プラスチック	UL94-V0
正味重量	215 g

周囲データ

周囲温度、動作時	5 ... 35 °C
周囲温度、保管時	0 ... 50 °C
落下高	1.8 m
以下に関する測定	コンクリート床

認証

保護等級	IP 41

分類


関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701

電気的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェース
	設定インターフェース
	電力供給
コネクタの種類	RJ41

ピン	ピン配列
1	シールド
2	ケーブルID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232/データ + USB
10	n.c. RS 232/データ - USB



電気的接続

コネクタ 2

機能	電力供給
コネクタの種類	ミニジャック
直径	5.4
極数	2 -極

コネクタ 3

機能	データインターフェース
	設定インターフェース
コネクタの種類	Bluetooth

操作と表示

LED	ディスプレー	意味
1	赤、1回点滅	データトランスファ作動中
	赤、連続点灯	動作可能状態
2	緑、点滅	充電中
	緑、連続点灯	バッテリーが充電されました

注意

目的にかなったご利用にご注意ください！

- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。