技術データシート
モバイル 2次元無線コードリーダ
製品番号: 50154429
IT 2105ISR-3USB-CLHE



写真と異なる場合があります


目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 電気的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 注意
- アクセサリ

IP 65 IP 68

Leuze

セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	50154428	IT 2105ISR-3-CLE	モバイル 2次元無線コードリーダ	
	1	50114521	KB USB-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェースに適合: USB コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: USB シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC

仕様書

基本仕様

シリーズ	IT 2105

読取値

コード種類 読み取り可	2/5 インターリーブ
	Aztec
	Code 128
	Code 39
	Code 49
	Code 93
	EAN/UPC
	GS1 データバー
	PDF417
	QRコード
	UPC
	その他はお問い合せに応じて
	コーダバー
	コーダブロック
	データマトリクスコード
	マイクロPDF
	マクシマムコード

光学的仕様

読み取り距離	0 ... 1,033 mm
カメラの水平方向分解能	1,280 px
カメラの垂直方向分解能	1,080 px

電気的仕様

パフォーマンスデータ

供給電圧 U_B	3.7 V, DC
電力消費、最大	1.8 W
バッテリー技術	リチウムイオン
バッテリー容量	3.3 Ah

インターフェース

種類	PS/2, RS 232, USB

RS 232

機能	プロセス

USB

機能	プロセス

コネクタ

Bluetooth到達範囲	クラス 1
Bluetooth-バージョン	4.2

コネクタ 1

コネクタの種類	Bluetooth

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	76 mm x 139.5 mm x 194.8 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	UL94-V0
正味重量	425 g

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 95 %
落下高	3 m
以下に関する測定	コンクリート床

認証

保護等級	IP 65
	IP 68

仕様書

関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280103
ECLASS 8.0	27280103
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ECLASS 13.0	27280103
ECLASS 14.0	27280103
ECLASS 15.0	27280103
ECLASS 16.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999
ETIM 8.0	EC002999
ETIM 9.0	EC002999
ETIM 10.0	EC002999
UNSPSC 26.08	43211701

電気的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェース
	設定インターフェース
コネクタの種類	Bluetooth

ダイアグラム

典型的な読み取り動作

	A [mil]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Code 39	5	0,127	10	269
Code 128	10	0,254	0	531
UPC/EAN13	13	0,330	0	634
Code 128	20	0,508	0	1033
PDF 417	6,7	0,169	14	243
Data Matrix Code	10	0,254	5	261
QR-Code	20	0,508	0	480

A モジュールサイズ[mil]
B モジュールサイズ [mm]
C から[mm]
D まで[mm]
注意! 読み取り距離に関する以下の注意を守ってください。

操作と表示

LED	ディスプレー	意味
1	赤、連続点灯	バッテリー充電レベル低
	緑、1回点滅	読み取り終了
	赤、点滅	通信エラー

注意

目的にかなったご利用にご注意ください！

- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

注意

- 実際の読み取り距離は、ラベル材料、印刷の品質、読み取り角度、印刷のコントラスト等の要因によって影響を受けるため、ここで提供する読み取り距離からずれる場合があります。

アクセサリ

コネクタ関連· コネクタユニット

	製品番号	名称	製品	説明
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V, DC 消費電流、最大: 300 mA インターフェース: RS 232, PROFINET コネクタ: 6 個数 保護等級: IP 65

コネクタ関連· 相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50113397	KB JST-HS-300	相互接続ケーブル	アプリケーション: 化学的条件 インターフェースに適合: RS 232 コネクタ 1: JST ZHR コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, オス, 9 -極 シールド: はい ケーブル長: 300 mm シースの素材: PUR

注意

- 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。