

技術データシート
アセンブリシステム
製品番号: 50119331
BTU 900M-D12

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

含む	M4 x 20 ネジ 2本
	M4 x 25 ネジ 2本
	各Ø 4.3 mmのワッシャー 2個
製品グループに適している 適している	据置型バーコードリーダ
	センサ シリーズ 46C
	バーコードリーダ シリーズBCL 92
	バーコードリーダ シリーズBCL 95
	リフレクタ TKS 50x50
	リフレクタ (M) TKS 30x50
	リフレクタ (M) TKS 40x60

機械の仕様

取り付け部の規格名称 金属	アルミ
	スチール、亜鉛メッキ
正味重量	74 g
取り付け部のモデル	アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側	12mm丸ボール用
	薄板アタッチメントによる取り付け
取り付けの種類、デバイス側	ネジ止め可
取り付け部の種類	360°回転可
	クランプ可
	旋回可
取り付け部の素材	金属

分類

関税分類番号	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

