

技术数据表

信号塔

配件编号: 50130472

C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1



内容

- 技术参数
- 电气连接
- 说明



技术参数

基础数据

| | |
|--------|----|
| 系列 | C3 |
| 信号发送方式 | 光学 |

电气数据

| | |
|-------------|-------------------|
| 平均寿命 | > 100000 h |
| 性能数据 | |
| 供电电压 U_B | 24 V, AC/DC, 10 % |
| 最大电流消耗 | 90 mA |

连接

| | |
|------------|----------|
| 连接数量 | 1 光束 |
| 连接1 | |
| 功能 | 供电电源 |
| 类型 | 电缆 |
| 电缆长度 | 1,000 mm |
| 导线数量 | 4 芯 |

机械数据

| | |
|-------------|----------------|
| 设计 | 圆柱形 |
| 尺寸 (Ø x L) | 30 mm x 298 mm |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 塑料外壳 | 计算机 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 系统紧固类型 | 螺旋式 / 水平 |
| 光源类型 | LED/24V |
| 帽罩模块 | 预集束 3 件 |
| 信号图 | 长亮 |
| 反射角度 | 360° |
| 模块顺序 (上升) | 绿色, 桔黄色, 红色 |

认证

| | |
|------|---------|
| 防护等级 | IP 65 |
| 认证 | c UL US |

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 85318070 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27371230 |
| eCl@ss 8.0 | 27371230 |
| eCl@ss 9.0 | 27371230 |
| eCl@ss 10.0 | 27371230 |
| eCl@ss 11.0 | 27371230 |
| ETIM 5.0 | EC001042 |
| ETIM 6.0 | EC001042 |
| ETIM 7.0 | EC001042 |

电气连接

连接1

| | |
|------|----------|
| 功能 | 供电电源 |
| 类型 | 电缆 |
| 电缆长度 | 1,000 mm |
| 电缆颜色 | 黄色 |
| 导线数量 | 4 芯 |

芯线颜色

| | |
|----|------|
| 黑色 | GND |
| 棕色 | +24V |
| 白色 | +24V |
| 蓝色 | +24V |

芯线敷设

说明



遵守设备的使用规定！



本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
只能由专业人员将本产品投入运行。
请仅根据正确用途使用本产品。



针对UL应用：



对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。