

## Technisches Datenblatt

### Betätiger

Art.-Nr.: 63001155

MC388-S2-A

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mechanische Daten                   |                                             |
| Bauform                             | kubisch                                     |
| Abmessung (B x H x L)               | 25 mm x 13 mm x 88 mm                       |
| Werkstoff Gehäuse                   | Kunststoff                                  |
| Gehäuse Kunststoff                  | glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend |
| Nettogewicht                        | 47 g                                        |
| Farbe Gehäuse                       | rot                                         |
| Art der Befestigung                 | Durchgangsbefestigung                       |
| Abstand zu weiteren Magnet-Sensoren | 50 mm min.                                  |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Umgebungsdaten              |               |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Klassifikation  |          |
| Zolltarifnummer | 85051990 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279217 |
| ECLASS 8.0      | 27279217 |
| ECLASS 9.0      | 27272404 |
| ECLASS 10.0     | 27272404 |
| ECLASS 11.0     | 27272404 |
| ECLASS 12.0     | 27274002 |
| ECLASS 13.0     | 27274002 |
| ECLASS 14.0     | 27274002 |
| ECLASS 15.0     | 27274002 |
| ECLASS 16.0     | 27274002 |
| ETIM 5.0        | EC001487 |
| ETIM 6.0        | EC001487 |
| ETIM 7.0        | EC001487 |
| ETIM 8.0        | EC001487 |
| ETIM 9.0        | EC001487 |
| ETIM 10.0       | EC001487 |

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

