

技術データシート
アセンブリシステム
製品番号: 50119331
BTU 900M-D12

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

含む	M4 x 20 ネジ 2本
	M4 x 25 ネジ 2本
	各Ø 4.3 mmのワッシャー 2個
適している	センサシリーズ 49C
	バーコードリーダー シリーズBCL 92
	バーコードリーダー シリーズBCL 95
	リフレクタ TKS 50x50
	リフレクタ (M) TKS 30x50
リフレクタ (M) TKS 40x60	

機械の仕様

取り付け部の規格名称 金属	アルミ
	スチール、亜鉛メッキ
取り付け部のモデル	アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側	12mm丸ボール用
	薄板アタッチメントによる取り付け
取り付けの種類、デバイス側	ネジ止め可
取り付け部の種類	360°回転可
	クランプ可
	旋回可
取り付け部の素材	金属
ITEM互換	いいえ

分類

関税分類番号	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

