

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50130291

TK 40 x180.1-Set

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	2	50009419	BT 910M	L字金具	取り付け部のモデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 固定 素材: 金属
	1	50022811	TK 40X180.1	リフレクタ	外形: 方形 プリズム反射板サイズ: 3 mm 反射面: 36 mm x 176 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PMMA8N 取り付け: 裏面に貼付できます

仕様書

機械の仕様

外形	方形
プリズムサイズ	3 mm
取り付け寸法 幅	41 mm
取り付け寸法 高さ	181 mm
取り付け寸法 厚み	8.2 mm
反射面の高さ	176 mm
反射面の幅	36 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA8N
検出面の素材	トリプル
重量	39 g
取り付けの種類	裏面に貼付できます

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 65 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

