

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50106958

TKS 20.P

### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Toepassingsgebied	Pharma
-------------------	--------

### Mechanische gegevens

Bouwworm	rond
Tripelrastermaat	2,3 mm
Montagemaat dikte	6,5 mm
Montagemaat diameter	20 mm
Reflectievlak diameter	17 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PES
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	3 g
Type bevestiging	Tapeind M4
Materiaalverdraagzaamheid	ECOLAB

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

### Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467