

技術データシート  
アセンブリシステム  
製品番号: 50119330  
BTU 900M-D14

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 基本仕様

含む	M4 x 20 ネジ 2本
	M4 x 25 ネジ 2本
	各φ 4.3 mmのワッシャー 2個
適している	センサシリーズ 49C
	バーコードリーダー シリーズBCL 92
	リフレクタ TKS 50x50
	リフレクタ ( M ) TKS 30x50
	リフレクタ ( M ) TKS 40x60

## 機械の仕様

取り付け部の規格名称 金属	アルミ
	スチール、亜鉛メッキ
取り付け部のモデル	アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側	14mm丸ボール用
	薄板アタッチメントによる取り付け
取り付けの種類、デバイス側	ネジ止め可
取り付け部の種類	360°回転可
	クランプ可
	旋回可
取り付け部の素材	金属
ITEM互換	いいえ

## 分類

関税分類番号	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015