

技術データシート ケーブルソケット 製品番号: 50132254 D M12A-12P

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
定格消費電力	1,000 mA
測定電圧 (DIN EN 60664-1)	30 V
測定インパルス電圧 (DIN EN 60664-1)	800 V

コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	12 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	半田付け
伝導特性	
AWG	24

機械的仕様

レンチサイズ	18 mm
差し込み繰り返し回数、最大	> 50
最大ケーブル通路	6 ... 8 mm

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	12 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	半田付け
---------	------

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 85 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635