

技術データシート フォーク型ライトバリア 製品番号: 50146194 GS08B/1.1-120-M8.3



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

| | |
|----------|----------|
| シリーズ | 08B |
| 物理的原理 | 光学的 |
| アプリケーション | 小型パーツの検出 |

パラメータ

| | |
|------|----------|
| MTTF | 700.42 年 |
|------|----------|

光学的仕様

| | |
|-------|--------|
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 660 nm |
| 送信号形式 | パルス化 |

測定データ

| | |
|---------|---------|
| 高い再現正確性 | 0.02 mm |
| 最小検出体直径 | 0.5 mm |

電氣的仕様

| | |
|-------|----------------|
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
|-------|----------------|

パフォーマンスデータ

| | |
|------------|----------------------|
| 供給電圧 U_B | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, U_B から |
| 無負荷電流 | 0 ... 30 mA |
| スイッチヒステリシス | 100 μ m |

出力

| | |
|-------------|------|
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
|-------------|------|

スイッチ出力

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 100 mA |
| スイッチ電圧 | 低: ≤ 2 V 高: $\geq (U_B - 2V)$ |

スイッチ出力 1

| | |
|-----------|------------------------------------|
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | IO-リンク / ライトオン (NPN) / ダークオン (PNP) |

応答時間

| | |
|-----------|----------|
| スイッチング周波数 | 5,000 Hz |
| 応答時間 | 0.1 ms |
| スタンバイ遅延 | 150 ms |

インターフェース

| | |
|----|--------|
| 種類 | IO-リンク |
|----|--------|

IO-リンク

| | |
|------------|--|
| 機能 | IO-リンク 動作モード (標準、高精度、強力、高速)、IO-リンクインターフェースの説明を参照 |
| COMモード | COM2 |
| プロファイル | スマート センサプロファイル |
| 最小サイクルタイム | COM2 = 2.3 ms |
| フレームタイプ | 2.2 |
| 仕様 | V1.1 |
| デバイスID | 2525 |
| SIOモードサポート | はい |

コネクタ

| | |
|-------|------|
| コネクタ数 | 1 個数 |
|-------|------|

コネクタ 1

| | |
|---------|--------------|
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 3-極 |

機械の仕様

| | |
|------------------|------------------------|
| 外形 | フォーク |
| 開口幅 | 120 mm |
| 開口深度 | 60 mm |
| 寸法 (幅 x 高さ x 長さ) | 12 mm x 144 mm x 90 mm |
| 筐体の素材 | ステンレス |
| 筐体 ステンレス | V4A |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 重量 | 300 g |
| 筐体色 | 銀 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 素材の適合性 | ECOLAB |

操作と表示

| | |
|-----------|----------------|
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| コントローラ | 270°ポテンシオメータ |
| コントローラの機能 | 感度設定 明暗切り替え |

周囲データ

| | |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C |
|----------|---------------|

認証


| | |
|------|---|
| 保護等級 | IP 67 |
| 保護等級 | III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 補遺C,D |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



- A 光学軸
- B 感度設定
- C 明暗切り替え
- D LED表示


電気的接続

コネクタ 1

| | |
|---------|-------|
| 機能 | 信号出力 |
| | 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 3-極 |

ピン ピン配列

| | |
|---|-------|
| 1 | V+ |
| 3 | GND |
| 4 | OUT 1 |



操作と表示

LED ディスプレー

意味

| | | |
|---|--------|------------------|
| 1 | 黄、連続点灯 | スイッチ出力/スイッチ状態 有効 |
|---|--------|------------------|

製品キー

製品名 : AAA08B/C.D-EEE-FFF

| | |
|--------|--|
| AAA08B | 動作原理 / 外形 GS08B: 光学フォークセンサ、光源 LED GSL08B: 光学フォークセンサ、光源 レーザー |
| C | スイッチ出力 / 機能 P:PNP-トランジスタ出力、暗く切り替え N:NPN-トランジスタ出力、暗く切り替え 1: IO-リンク / ライトオン (NPN) / ダークオン (PNP) |
| D | 装備 1 : ポテンシオメータ270° |
| EEE | 開口幅 [mm] 開口幅、ミリメートル単位 |
| FFF | 電気的接続 M8.3 : M8丸形プラグコネクタ、3極 (プラグ) |

注意

| | |
|--|---|
| | 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。 |
|--|---|

注意



| | |
|--------------------|--|
| 目的に合ったご利用にご注意ください！ | |
| | <ul style="list-style-type: none"> この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。 この製品は有資格者のみが操作できます。 使用目的に応じた製品をご使用してください。 |

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|--|----------|--------------------------|------|--|
| | 50149847 | KD U-M8-3A-T0-050 F+B | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, A-符号化, 4 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: TPE |
| | 50130832 | KD U-M8-3A-V1-050 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 3 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC |

アクセサリ

| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|--|----------|-------------------|------|---|
|   | 50130862 | KD U-M8-3W-V1-050 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, L字型, メス, 3 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC |

注意



☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。