

技術データシート  
バーコードテープ  
製品番号: 50037493  
BCB G40 H47 L100

## 目次

- 仕様書
- 製品キー



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 適している | バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 300i |
|-------|-------------------------------|

機械の仕様

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 外寸(H x L)         | 47 mm x 100,000 mm |
| グリッド寸             | 40 mm              |
| 正味重量              | 1,244 g            |
| 機械的性質             | UV耐性               |
|                   | 化学物質に対しての条件付き耐性    |
|                   | 耐傷                 |
|                   | 耐汚                 |
| 接着剤               | 防湿                 |
|                   | アクリル接着剤            |
|                   | 接着力                |
|                   | 0.1 mm             |
| 製造プロセス            | デジタル印刷             |
| 耐薬品性 ( 23℃で24時間 ) | ディーゼルオイル           |
|                   | ホワイトスピリット          |
|                   | 絶縁油                |
| 固化                | 72 h               |
| 表面保護              | ポリエステル、光沢なし        |

周囲データ

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 120 °C    |
| 加工温度     | 0 ... 45 °C       |
| 推奨加工温度   | 10 ... 25 °C      |
| 耐久性      | 塩水噴霧 ( 150 h/5% ) |
|          | 湿気                |
|          | 紫外線               |
|          | 下面の状態             |
|          | グリースフリー           |
|          | クリーン              |
|          | ドライ               |
|          | 平滑                |

製品キー

製品名 : BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB                      バーコードテープ

|      |                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | シリーズ<br>BCB: バーコードテープ                                                                                                                                     |
| AAA  | グリッド/グリッド寸法<br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                   |
| BBB  | テープ高さ/特別高さ<br>H25: 高さ 25 mm<br>H47: 高さ 47 mm<br>SH1: 個別の特別高さ 20 ~ 32 mm<br>SH2: 個別の特別高さ 33 ~ 47 mm<br>SH3: 個別の特別高さ 48 ~ 70 mm<br>SH4: 個別の特別高さ 71 ~ 140 mm |
| CCCC | テープ長/特別長さ<br>Lxxx: テープ長(mm)<br>SL: 特別長さ                                                                                                                   |
| DDDD | オプション<br>TWIN: 同じ印刷をしたテープ<br>MVS: 測定値スイッチ ( 色 赤 )<br>MV0: 測定値ゼロ ( 色 黄 )<br>MK: マークラベル<br>RW: 逆巻き ( 変更された巻き方向、最小位置値は巻きコア内に記載 )<br>RK: 修理キット ( 修理テープ )      |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27280192 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280192 |
| ECLASS 13.0  | 27280192 |
| ECLASS 14.0  | 27280192 |
| ECLASS 15.0  | 27280192 |
| ECLASS 16.0  | 27280192 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

## 製品キー

BCB

バーコードテープ

|   |                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E | 顧客に合わせたモデル<br>A: コード内容ML=AA1赤<br>B: コード内容ML=BB1赤<br>C: コード内容ML=CC1赤<br>D: コード内容ML=DD1赤<br>E: コード内容ML=EE1赤<br>F: コード内容ML=FF1赤<br>G: コード内容ML=GG1赤 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイト[www.leuze.com](http://www.leuze.com)にあります。