

技術データシート
ケーブルソケット
製品番号: 50149062
D PL-M12-5A-K

目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧	63 V DC
定格消費電力	12A、1.5 mm ² の場合 16A、2.5 mm ² の場合

コネクタ

コネクタ数 1 個数

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	5-極
コーディング	Lコード
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類 ネジ止めコネクタ

伝導特性

許容ケーブル断面 1.5 ... 2.5 mm²

機械的仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	25 mm x 70 mm
正味重量	43 g

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	5-極
コーディング	Lコード
モデル	軸方向

ピン ピン配列

1	VCC
2	GND
3	GND
4	VCC
5	FE/SHIELD

コネクタ 2

コネクタの種類 ネジ止めコネクタ

周囲データ

周囲温度、動作時 -40 ... 105 °C

認証

保護等級 IP 67

分類

関税分類番号	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

