

## 技術データシート

## アダプタ

製品番号: 50110650

KD 01-5-BA-PWR

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 電気的仕様

## パフォーマンスデータ

定格消費電力	4,000 mA
測定電圧 (DIN EN 60664-1)	125 V
測定インパルス電圧 (DIN EN 60664-1)	1,500 V

## コネクタ

コネクタ数 2 個数

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類 ミニジャック

## 伝導特性

AWG 18

## 機械的仕様

レンチサイズ	18 mm
差し込み繰り返し回数、最大	> 50
ケーブル通路	4 ... 6 mm

## 周囲データ

周囲温度、動作時 -40 ... 85 °C

## 認証

保護等級 IP 67

## 分類

関税分類番号	85366990
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925

## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類 ミニジャック

## アクセサリ

## ACアダプタ

製品番号	名称	製品	説明
50110748 *	NT 24-24W	ACアダプタ	ACアダプタの種類: プラグインACアダプタ 出力: 24 V DC、1 A 入力: 110..240 V AC、50..60 Hz

\* 必要な付属品、別途ご注文ください

## アクセサリ

### 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。