

技術データシート
ケーブルソケット
製品番号: 50101943
KD 01-5-SR

目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧	最大60 V AC/DC
定格消費電力	4,000 mA

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1

機能	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	5 -極
コーディング	A-符号化
モデル	L字型
ロック	ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク 0.6 Nm、セルフロック

伝導特性

機械的仕様

レンチサイズ	18 mm
最大ケーブル通路	6 ... 8 mm

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 85 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

電気的接続

コネクタ 1

機能	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	5 -極
コーディング	A-符号化
モデル	L字型
ロック	ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク0.6 Nm、セルフ ロック