

技術データシート

アダプタ

製品番号: 50110649

KD 01-8-BA-PWR

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ

定格消費電力	2,000 mA
測定電圧 (DIN EN 60664-1)	60 V
測定インパルス電圧 (DIN EN 60664-1)	800 V

コネクタ

コネクタ数	2 個数
-------	------

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	ミニジャック
---------	--------

伝導特性

AWG	20
-----	----

機械的仕様

レンチサイズ	18 mm
差し込み繰り返し回数、最大	> 50
ケーブル通路	6 ... 8 mm

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 85 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85366990
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	ミニジャック
---------	--------

アクセサリ

ACアダプタ

製品番号	名称	製品	説明
50110748 *	NT 24-24W	ACアダプタ	ACアダプタの種類: プラグインACアダプタ 出力: 24 V DC、1 A 入力: 110..240 V AC、50..60 Hz



* 必要な付属品、別途ご注文ください

アクセサリ

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。