

Technisches Datenblatt

Folie

Art.-Nr.: 50137873

OTB 40-GN250

Inhalt

- Technische Daten




Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	Optische Spurführung OGS 600
--------------	------------------------------

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Mechanische Eigenschaften	leicht zu reinigen
	sofort überfahrsticher
	strapazierfähig
	verschleißfrei
Farbe	grün
Werkstoff	PVC
Kleber	Acrylatkleber
Kleberstärke	1 mm

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 55 °C
Verarbeitungstemperatur	15 ... 25 °C
Beschaffenheit Untergrund	fettfrei
	glatt
	sauber
	trocken

Klassifikation

Zolltarifnummer	39191012
eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015