

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50003190

TK 40x180

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

機械の仕様

外形	方形
プリズムサイズ	3 mm
取り付け寸法 幅	41 mm
取り付け寸法 高さ	181 mm
取り付け寸法 厚み	8.2 mm
反射面の高さ	176 mm
反射面の幅	36 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA8N
検出面の素材	トリプル
重量	39 g
取り付けの種類	裏面に貼付できません 通路設置

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 65 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467