

技術データシート

接続回線

製品番号: 50106977

KB-014S- 10000-14

目次

- 仕様書
- 電気的接続

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーション	化学的条件
----------	-------

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧	30 V AC/DC
------	------------

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
---------	-------

ネジ寸	M16
-----	-----

タイプ	メス
-----	----

極数	14 -極
----	-------

コーディング	A コード
--------	-------

モデル	L字型
-----	-----

丸形プラグ、LED	いいえ
-----------	-----

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

伝導特性

心線数	14 個数
-----	-------

シールド	はい
------	----

ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
---------	---------------------

ケーブル直径 (外)	6.7 mm
------------	--------

ケーブル長	10,000 mm
-------	-----------

シースの素材	PVC
--------	-----

ドラッグチェーン適応	いいえ
------------	-----

分類

関税分類番号	85444290
--------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
---------	-------

ネジ寸	M16
-----	-----

タイプ	メス
-----	----

極数	14 -極
----	-------

コーディング	A コード
--------	-------

モデル	L字型
-----	-----

丸形プラグ、LED	いいえ
-----------	-----

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------