

技術データシート
バーコードテープ
製品番号: 50149346
BCT G40 H25 L110

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 300i
-------	-------------------------------

機械の仕様

外寸(H x L)	25 mm x 110,000 mm
グリッド寸	40 mm
機械的性質	化学物質に対しての条件付き耐性
	条件付きUV耐性
	耐傷
	耐汚
	防湿
接着剤	アクリル接着剤
接着力	0.035 mm
製造プロセス	デジタル印刷
耐薬品性 (23℃で24時間)	ディーゼルオイル
	ホワイтスピリット
	絶縁油
固化	24 h
表面保護	透明ポリプロピレンラミネート

周囲データ

周囲温度、動作時	-29 ... 93 °C
加工温度	0 ... 45 °C
推奨加工温度	10 ... 25 °C
耐久性	塩水噴霧 (150 h/5%)
	湿度
	紫外線
下面の状態	グリースフリー
	クリーン
	ドライ
	平滑

分類

関税分類番号	90178010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015