


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50115105
KB 232-2 IT190x

目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1910 モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 1300
インターフェイスに適合	RS 232 True

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41
コネクタ 2	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向
コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグابل
タイプ	メス
極数	2 -極
モデル	軸方向

伝導特性

心線数	6 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	スパイラルコード
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	3,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444210
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
---------	------

ピン ピン配列

1	シールド
2	n.c.
3	GND
4	TXD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V DC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.




コネクタ 2

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

電氣的接続

ピン ピン配列

ピン	ピン配列
1	n.c.
2	TXD, -12 ... +12ボルトの信号レベル
3	RxD, -12 ... +12ボルトの信号レベル
4	n.c.
5	GND
6	DTR, -12 ... +12ボルトの信号レベル
7	CTS, -12 ... +12ボルトの信号レベル
8	RTS, -12 ... +12ボルトの信号レベル
9	4.5 - 5.5 V DC、ACアダプタコネクタにACアダプタが差し込まれていない場合



コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	ブラガブル
タイプ	メス
極数	2-極
モデル	軸方向