

技術データシート  
アセンブリシステム  
製品番号: 50122797  
BTU 346M-D12

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 基本仕様

含む	M4 x 25 ネジ 2本 ワッシャー 2個
適している	センサ シリーズ 25 センサ シリーズ 3B センサ シリーズ 46B センサ シリーズ 49C リフレクタ TKS 20x40 リフレクタ TKS 50x50 リフレクタ ( M ) TKS 30x50 リフレクタ ( M ) TKS 40x60

## 機械の仕様

取り付け部の規格名称 金属	アルミ スチール、亜鉛メッキ
取り付け部のモデル	アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側	12mm丸ボール用 薄板アタッチメントによる取り付け
取り付けの種類、デバイス側	ネジ止め可
取り付け部の種類	360°回転可 クランプ可 調整可
取り付け部の素材	金属

## 分類

関税分類番号	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

# 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

