

技術データシート

接続回線

製品番号: 50113468

KB JST-M12A-8P-Y-3000

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	LSIS400i スタンダード
インターフェイスに適合	RS 232

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	30 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	8 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	JST ZHR
極数	10 -極 6 -極
コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

伝導特性

心線数	10 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	8.5 mm
ケーブル長	3,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	8 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	JST ZHR
極数	10 -極 6 -極

コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向