

技術データシート

トランスポンダ

製品番号: 50114961

TFM 05 1910.219

目次

- 仕様書
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	TFM
適している	RFM
チップ	I-コードSLI
動作周波数	13.56 MHz

電気的仕様

パフォーマンスデータ

メモリアクセス	書き込み
	読み取り
メモリ容量	128 B
メモリブロック	32 個数
メモリブロック	4 B
セーブ時間	50 ms
保存形式	EEPROM

認証

有効な基準	ISO 15693
-------	-----------

機械的仕様

外形	ディスク
厚さ	1 mm
外径	50 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PVC
正味重量	4 g

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 75 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 75 °C

認証


保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85235200
eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
eCl@ss 10.0	27280402
eCl@ss 11.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996

アクセサリ

取り付け技術-その他

	製品番号	名称	製品	説明
	50107103	Spacer 50 HT	スペーサー	筐体形状: 中空シリンダー 内径: 50 mm 外径: 5 mm 筐体の素材: プラスチック, PA 66

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。