

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50109828

MTK 20

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

機械の仕様	
外形	丸形
方向に応じて	いいえ
プリズムサイズ	1.2 mm
取り付け寸法 厚み	4 mm
取り付け寸法 直径	20 mm
反射面の直径	17 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA8N
検出面の素材	マイクロトリプル
正味重量	5 g
取り付けの種類	接着可
周囲データ	
周囲温度、動作時	-40 ... 65 °C
認証	
保護等級	IP 67

分類	
関税分類番号	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

