

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50124652

HTK 82-24V-8M

目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

特別モデル

特別モデル	ヒーティング
-------	--------

電気的仕様

パフォーマンスデータ

供給電圧 U_B	24 ... 24 V, AC/DC
------------	--------------------

コネクタ

コネクタ 1

機能	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	8,000 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	黒色
心線数	2-芯

機械的仕様

外形	丸形
取り付け寸法 厚み	21 mm
取り付け寸法 直径	93 mm
反射面の直径	78 mm
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
リフレクタ素材の化学名	PMMA8N
検出面の素材	トリプル
取り付けの種類	通路設置

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 70 °C
----------	---------------

分類

関税分類番号	39269097
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

電気的接続

コネクタ 1

機能	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	8,000 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	黒色
心線数	2-芯

ピン

心線色

1	青
2	茶色