

技術データシート

基地局

製品番号: 50155850

Base-H IT 1962g

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 注意



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

種類	基地局
適している	モバイル 2次元コードリーダーシリーズ IT 1991i

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	4.5 ... 5.5 V, DC
バッテリー技術	充電コンタクト

インターフェース

種類	PS/2
	RS 232
	USB

コネクタ

コネクタ数	3 個数
Bluetooth到達範囲	クラス 1
Bluetooth-バージョン	4.2

コネクタ 1	
機能	データインターフェース
	設定インターフェース
	電力供給
コネクタの種類	RJ41
コネクタ 2	
機能	電力供給
	ミニジャック
コネクタ 3	
コネクタの種類	Bluetooth

機械的仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	74 mm x 78 mm x 211 mm
筐体 プラスチック	UL94-V0
正味重量	215 g

電氣的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェース
	設定インターフェース
	電力供給
コネクタの種類	RJ41

ピン ピン配列

1	シールド
2	ケーブルID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232/データ + USB
10	n.c. RS 232/データ - USB

周囲データ


周囲温度、動作時	5 ... 35 °C
周囲温度、保管時	0 ... 50 °C
落下高	1.8 m
以下に関する測定	コンクリート床

認証

保護等級	IP 41
------	-------

分類

関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701



電氣的接続

コネクタ 2

機能	電力供給
コネクタの種類	ミニジャック
直径	5.4
極数	2 -極

コネクタ 3

機能	データインターフェース
	設定インターフェース
コネクタの種類	Bluetooth

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	赤、1回点滅	データトランスファ作動中
	赤、連続点灯	動作可能状態
2	緑、点滅	充電中
	緑、連続点灯	バッテリーが充電されました

注意

 目的にかなったご利用にご注意ください！



- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。