

Technisch gegevensblad Basisstation

Art.-nr.: 50155851

Base-H IT 1962g-WC

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Opmerkingen



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Type	Basisstation
Geschikt voor	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1991i

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U_B	4,5 ... 5,5 V, DC
Accu-technologie	Laadcontacten

Interface

Type	PS/2
	RS 232
	USB

Aansluiting

Aantal aansluitingen	3 St.
Bluetooth-reikwijdte	Klasse 1
Bluetooth-versie	4.2

Aansluiting 1

Functie	Configuratie-interface
	Data-interface
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	RJ41

Aansluiting 2

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Jack stopcontact

Aansluiting 3

Type aansluiting	Bluetooth
------------------	-----------

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	74 mm x 78 mm x 211 mm
Behuizing kunststof	UL 94-V0
Nettogewicht	215 g

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	5 ... 35 °C
Omgevingstemperatuur opslag	0 ... 50 °C
Valhoogte	1,8 m
Meting ten opzichte van	Betonvloer

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 41
-------------------	-------

Classificatie


Douanetariefnummer	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Configuratie-interface
	Data-interface
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	RJ41

Pin	Pintoewijzing
1	Afscherming
2	Cable ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Jack stopcontact
Diameter	5,4
Aantal polen	2 -polig

Aansluiting 3

Functie	Configuratie-interface
	Data-interface
Type aansluiting	Bluetooth

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	Rood, 1x knipperend	Datatransmissie actief
	rood, permanent aan	Bedrijfsgeereidheid
2	groen, knipperend	Laadproces actief
	groen, permanent aan	Accu geladen

Opmerkingen

 Gebruiken voor het bedoeld gebruik!	
	- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging. - Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld. - Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.