

技術データシート

ACアダプタ

製品番号: 50155852

NT Base IT 2105i

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

種類	ACアダプタ
適している	モバイル 2次元コードリーダーシリーズ IT 1911i

電氣的仕様

種類	プラグインACアダプタ
出力	5 V DC, 3 A
入力	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

コネクタ

コネクタ数	2 個数
コネクタ 1 コネクタの種類	プラグ : EU、UK、US、AUS (機能 : 電圧入力)
コネクタ 2 コネクタの種類	プラグ : 3.45 mm (機能 : 電圧出力)

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	39 mm x 80 mm x 110 mm
正味重量	215 g

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	プラグ : EU、UK、US、AUS (機能 : 電圧入力)
---------	--------------------------------

コネクタ 2

コネクタの種類	プラグ : 3.45 mm (機能 : 電圧出力)
---------	---------------------------